



Deponeringsskåp Grade II

Enligt EN 1143-2

Deponeringsskåpen passar utmärkt för verksamheter med större kontanthantering, där personalen skall kunna deponera sedlar, kuvert och andra värdepapper tryggt och säkert utan att själva ha tillgång till deponeringen inuti skåpet. Även med olåst deponeringslåda kan man inte komma åt materialet i skåpet.



Lackeras med slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med två omställbara nyckellås, ett på dörren och ett på deponeringslådan. Elektroniska kombinationslås på särskild beställning.



Tillval som en låda på sidan eller baksidan av deponeringsskåpen är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (Bultar ingår inte).
Skåp under 1000kg bör förankras.



Stöldskyddscertifierade av ECB·S enligt EN 1143-2.

MÅTT OCH VIKT

	II 40	II 50	II 80
Utvändiga mått H * B * D* mm	720 * 560 * 600	820 * 560 * 600	1120 * 560 * 600
Invändiga mått H * B * D mm	230 * 400 * 330	330 * 400 * 330	630 * 400 * 330
Deponeringsutrymme H * B * D mm	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190
Vikt kg	455	510	670
Volym liter	30	44	83
Standardutrustning	—	—	1 hylla

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



	II 500	II 900	II 1200
Utvändiga mått H * B * D* mm	835 * 660 * 670	1235 * 660 * 670	1535 * 660 * 670
Invändiga mått H * B * D mm	330 * 500 * 400	730 * 500 * 400	1030 * 500 * 400
Deponeringsutrymme H * B * D mm	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190
Vikt kg	660	890	1050
Volym liter	66	146	206
Standardutrustning	—	1 hylla	1 hylla

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL

- Deponeringstrumman placerad på baksidan av skåpet
- Utkast 125 mm genom vägg, inkl. deponeringstrumma
- Utkast och deponeringstrumman på sidan av kassaskåpet

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls

**Huvudkontor:**

Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:

Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260

✉ info@robursafe.com

🌐 www.robursafe.com